

# Digimatic Třmenové mikrometry s výměnným dotekem

## Série 317

Třmenové mikrometry s výměnným dotekem umožňují měřit celou řadu různých měřicích úloh.

Nabízí následující výhody:

- Určeny pro různě tvarované výměnitelné doteky pro specifické úlohy měření.
- Lze je použít zejména na měření tloušťky stěn válců a trubek, rozměrů výřezů a zářezů od hrany ke hraně a na špatně přístupných místech.



Funkce	Série 317
ORIGIN	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
HOLD	●

### Technické parametry

Displej	LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha	Vřeteno z tvrdokovu, dotek tvrzený
Vřeteno	ø 6,35 mm, stoupání vřeteně 0,5 mm, s aretací
Stupnice	Na bubinku a na pouzdře matně chromovaná
Napájení	1 baterie SR44
Životnost baterie	Cca 2,4 roku
Dodává se	Včetně pouzdra, nastavovací měřky (od 25 mm), klíče, 1 baterie, doteků

### Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
264-622	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-623	U-WAVE fit, provedení s bzučkem, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-626	U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-627	U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ
201218	Prizmatický dotek
950758	Zaoblená základna pro série 117, pro 0-25mm

### Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V
201217	Válcový dotek ø 3 mm
201379	Válcový dotek ø 5 mm
201216	Plochý dotek



Obj. č. 950758 s mikrometrem

### Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Chyba posuvu vřeteně [ $\mu$ m]	Rovinnost	Rovnoběžnost	Měřicí síla [N]	Obsažené modely	Hmot. [g]
317-251-30	0 - 25	0,001 mm	3	0,6 $\mu$ m (vřeteno), 2 $\mu$ m (dotek)	3 $\mu$ m	5-10	Doteky 201217, 201216	335
317-252-30	25 - 50	0,001 mm	3	0,6 $\mu$ m (vřeteno), 2 $\mu$ m (dotek)	3 $\mu$ m	5-10	Doteky 201379, 201216	360

